

情報名: 車 輛 用 ソリッド一 覧 表

	ユニアトロン	ユニグランツ	ウレタ 88	AU-21	COMO	ハイアート
硬化剤比率	20:1		10:1		5:1	4:1
硬化剤	ストレンス (S・W)	ユニアトロン グランツ 硬化剤	ウレタ 88 専用硬化剤 (標準・速乾・超 速乾・ ハイレベ・ バンパー用・ 軟質スポイラ ー用)	AU-21 専用硬 化剤 (標準・ 速乾・ 超速乾・ ハイレベ)	COMO ハードナー (標準・ 速乾)	ハイアートハー ドナー (標準・ 速乾・ 超速乾)
シンナー	ユニアトロンシンナー (10~40)		ウレタ 88 シンナー (5~40)	AU-21 シンナー (5~40)	COMO シンナー (5~40)	ハイアート シンナー (5~30)
希釈量	40~80%	100~120%	30~60%	50~70%	30~50%	40~60%
可使時間(20℃)	12 時間	12 時間	4 時間	4 時間	4 時間	8 時間
乾燥時間(20℃)	6 時間	8 時間	10 時間	12 時間	16 時間	24 時間
ホワイトの種類	3001 ルチールホワイト 3002 ルチールホワイト	3001 ルチールホワイト	3001 ルチールホワイト 3002 ルチールホワイト 3001 HG ホワイト	3001 ホワイト 3002 速乾ホワイト 3003 カリットホワイト 3016 カリットホワイト 8001 ルチールホワイト	3001 ホワイト	3000 スーパーホワイト 3001 ホワイト 3009 ロイヤルホワイト 3025 クリスタルホワイト 8001 ルチールホワイト
特徴	乾燥性、作業 性重視タイプ。	乾燥性、作業 性重視タイプ。 ユニアトロン の原色を使用	10:1 の中で、 乾燥性を重視 したタイプ。	10:1 の中で、 外観を重視し たタイプ。	高外観タイ プ。 乾燥性は 4:1 タイプよ り速い。	高外観タイプ